

FLÄNSAR

Med de förbättrade flänsplattorna kommer du har fler montagealternativ, och alla är tillverkade av grått (RAL 7035) UL-94 V0 material. Alla flänsar är operativa i temperaturer mellan -40° - +100°C.

Dessutom har vi också förstärkt symbolerna för bättre igenkänning.

- MF är lika med FIBOX MEMBRANFLÄNS
- FCE är lika med FIBOX KABEL INGÅNG



EL-nummer	TYP	Flänsstorlek	Beskrivning	Ingångar	Förfackningsstorlek
2600083	FMF 10 membranfläns set	138 x 48 mm	Passande fläns-storlek 1, IP65	2 x 12–21 mm 2 x 8–15 mm 6 x 5–8 mm	12
2600084	FMF 3 membranfläns set	214 x 82 mm	Passande fläns-storlek 2, IP65	2 x 24 mm–54 mm 1 x 30 mm–59 mm 3 x 6 mm–14 mm	12
2600085	FMF 17 membranfläns set	216 x 84 mm	Passande fläns-storlek 2, IP55	9 x 18 mm–30 mm 10 mm–4 mm 4 x 10 mm–15 mm 4 x 5 mm–10 mm	12
2600086	FMF 25 membranfläns set	216 x 84 mm	Passande fläns-storlek 2, IP55/65	1 x 20 mm–26 mm IP65 12–15 mm IP55 16 x 8 mm–14 mm IP65 7–10 mm IP55 4 x 14 mm–20 mm IP65 5–10 mm IP55 4 x 5 mm–7 mm IP65	12
2600087	FMF 35 membranfläns set	216 x 84 mm	Passande fläns-storlek 2, IP65	1 x 17 mm–32 mm 2 x 12 mm–18 mm 16 x 10 mm–14 mm 12 x 7 mm–12 mm 4 x 6 mm–10 mm	12
2600088	FMF 50 membranfläns set	216 x 84 mm	Passande fläns-storlek 2, IP65	49 x 7 mm–13 mm 1 x 15 mm–25 mm	12
2600089	FCE 40 kabelflänsset	138 x 48 mm	Passande fläns-storlek 1, IP65	1 x 16 mm–40 mm 2 x 8 mm–16 mm	12
2600090	FCE 2x64 kabelflänsset	216 x 84 mm	Passande fläns-storlek 2, IP44	2 x 30 mm–64 mm 2 x 8 mm–20 mm	12