

FLANGER

Med de forbedrede flanger får du flere indgangsmuligheder. Alle er produceret i grå (RAL 7035) og har følgende brandbarhedsklassificering: UL-94 V0. Alle flanger er operative i temperaturer mellem -40°C - +100°C.

Derudover har vi også styrket symbolerne for bedre genkendelse.

- FMF står for "Fibox Membran Flange"
- FCE står for "Fibox Cable Entry" (Fibox kabelindgang)



IP 65

-40°C

+100°C



EL-nummer	TYPE	Flangestørrelse	Beskrivelse	Hulstørrelser	Pakke enhed
8212052673	FMF 10 membran flange sæt	138 x 48 mm	Velegnet til flangestørrelse 1, IP65	2 x 12–21 mm 2 x 8–15 mm 6 x 5–8 mm	12
8212052686	FMF 3 membran flange sæt	214 x 82 mm	Velegnet til flangestørrelse 2, IP65	2 x 24 mm–54 mm 1 x 30 mm–59 mm 3 x 6 mm–14 mm	12
8212052699	FMF 17 membran flange sæt	216 x 84 mm	Velegnet til flangestørrelse 2, IP55	9 x 18 mm–30 mm 10 mm–4 mm 4 x 10 mm–15 mm 4 x 5 mm–10 mm	12
8212052709	FMF 25 membran flange sæt	216 x 84 mm	Velegnet til flangestørrelse 2, IP55/65	1 x 20 mm–26 mm IP65 12–15 mm IP55 16 x 8 mm–14 mm IP65 7–10 mm IP55 4 x 14 mm–20 mm IP65 5–10 mm IP55 4 x 5 mm–7 mm IP65	12
8212052712	FMF 35 membran flange sæt	216 x 84 mm	Velegnet til flangestørrelse 2, IP65	1 x 17 mm–32 mm 2 x 12 mm–18 mm 16 x 10 mm–14 mm 12 x 7 mm–12 mm 4 x 6 mm–10 mm	12
8212052725	FMF 50 membran flange sæt	216 x 84 mm	Velegnet til flangestørrelse 2, IP65	49 x 7 mm–13 mm 1 x 15 mm–25 mm	12
8212052738	FCE 40 kabelflange sæt	138 x 48 mm	Velegnet til flangestørrelse 1, IP65	1 x 16 mm–40 mm 2 x 8 mm–16 mm	12
8212052741	FCE 2x64 kabelflange sæt	216 x 84 mm	Velegnet til flangestørrelse 2, IP44	2 x 30 mm–64 mm 2 x 8 mm–20 mm	12