

CUAL EK

- Soveltuu alumiini ja kuparikaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen
- Nopea asentaa
- Korkealaatuiset komponentit
- Haaroitusmahdollisuus



IP 66

-40 °C

+80 °C



CUAL EK 281913 G 50 mm²

Tuotenumero 2674640

Sähkönumero 3424738

Sisältää:

Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 5 x 1,5 mm²-50 mm² valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 1, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
PC, IP66/67, IK08, 280 x 190 x 130



CUAL EK 382813 G 95 mm²

Tuotenumero 2674641

Sähkönumero 3424735

Sisältää:

Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 5 x 6 mm²-95 mm² valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
PC, IP66/67, IK08, 380 x 280 x 130



CUAL EK 382813 G 2x95 mm²

Tuotenumero 2674642

Sähkönumero 3424736

Sisältää:

Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 2x 5x6mm²-95mm² valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
PC, IP66/67, IK08, 380 x 280 x 130



CUAL EK 562813 G 2x150 mm²

Tuotenumero 2674643

Sähkönumero 3424737

Sisältää:

Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 2x 5 x 25 mm²-150 mm² valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
PC, IP66/67, IK08, 560 x 280 x 130

