

MCE65

GRUPPEAFDÆKNINGER



MCE65 4M

MCE65 6M

MCE65 8M

MCE65 12M

MCE65 18M

MCE65 24M

MCE65 36M

MCE65 48M

MCE65 gruppeafdækninger giver enestående beskyttelse og vejrbestandighed, lige fra industrielle stikkontakter til modulkomponenter.

Fibox MCE65 er fremstillet af robust termoplast, der sikrer, at dine komponenter er beskyttet uanset det miljø, de er installeret i.

- Tæthedsklasse IP65
- Slagstyrke: IK08
- UV-resistente
- Halogenfrie
- Fremragende beskyttelse



IP 65

-25 °C

+60 °C



GRUPPEAFDÆKNINGER IP65

Kabinetterne er komplet monteret med alle nødvendige dele, herunder:

- DIN-skinne
- Isolerede klemmer, nul og jord
- Afblanding til ubrugte moduler
- Installationstilbehør
- Plastkappe til skruer overholder IP 65-klassificering

Materiale	Acrylonitril akrylstyren
Farve	RAL 7035
Dør	Polycarbonat
Farve	Transparent
Glødetrådtest	650°C
Klemmeholder	Selvslukkende materiale
Glødetrådtest	960°C
Temperaturområde-	25°C / +60°C
Nominel spænding	AC 400V / DC 1000V
I henhold til	IEC 60228
UV-resistent	Ja
Halogenfri	Ja



STØRRELSER OG PRODUKTVERSIONER

Dimensioner	Type	Antal moduler	Antal klemmer		Kode	Symbol
			N	PE		
127 x 200 x 120 mm	IP65, In 63A	4	4	4	7350000	MCE65 4M
165 x 201 x 120 mm	IP65, In 63A	6	6	6	7350001	MCE65 6M
200 x 200 x 120 mm	IP65, In 63A	8	8	8	7350002	MCE65 8M
318 x 258 x 142 mm	IP65, In 63A	12	10	10	7350003	MCE65 12M
259 x 428 x 142 mm	IP65, In 63A	18	13	13	7350004	MCE65 18M
318 x 383 x 142 mm	IP65, In 63A	24	13	13	7350005	MCE65 24M
318 x 507 x 142 mm	IP65, In 63A	36	15	15	7350006	MCE65 36M
318 x 663 x 142 mm	IP65, In 63A	48	20	20	7350007	MCE65 48M

Tilbehør	Inkluderet
Afblanding til ubrugte moduler - grå	✓
Isoleret klemme, standard	✓
Lås til kabinetter	Valgfri (varenummer: 7350100)

