

MCE65

NORMKAPSLINGAR IP65



MCE65 4M

MCE65 6M

MCE65 8M

MCE65 12M

MCE65 18M

MCE65 24M

MCE65 36M

MCE65 48M

MCE65, modulkapslingssortimentet från Fibox.

Fibox MCE65 tillhandahåller exceptionellt skydd och väderbeständighet.

Fibox MCE65 är konstruerad av robust termoplast vilket säkerställer att dina komponenter är skyddade oavsett miljön de är installerade i.

- Täthet IP65
- Slagtålighet IK08
- UV stabil
- Halogenfri
- Utmärkt skydd



IP 65

-25 °C

+60 °C



NORMKAPSLINGAR

IP65

Kapslingarna är färdigmonterade med alla nödvändiga delar, såsom:

- DIN skena
- Isolerade skenor för jord och neutralanslutningar
- Täcklock för tomma moduler
- Installationstillbehör
- Plastlock för skruvar för IP 65-klassning

Material	Acrylonitrile acrylic styrene
Färg	RAL 7035
Dörr	Polykarbonat
Färg	Transparant
Glödtrådtest	960°C
Temperatur	-25°C / +60°C
Märkspänning	AC 400V / DC 1 000V
Enligt	IEC 60670 / IEC 60228
UV stabil	Ja
Halogenfri	Ja



STORLEKAR OCH PRODUKTVERSIONER

Dimension	Typ	Antal moduler	Antal anslutningar		Kod	Order benämning
			N	PE		
127 x 200 x 120 mm	IP65, In 63A	4	4	4	7350000	MCE65 4M
165 x 201 x 120 mm	IP65, In 63A	6	6	6	7350001	MCE65 6M
200 x 200 x 120 mm	IP65, In 63A	8	8	8	7350002	MCE65 8M
318 x 258 x 142 mm	IP65, In 63A	12	10	10	7350003	MCE65 12M
259 x 428 x 142 mm	IP65, In 63A	18	13	13	7350004	MCE65 18M
318 x 383 x 142 mm	IP65, In 63A	24	13	13	7350005	MCE65 24M
318 x 507 x 142 mm	IP65, In 63A	36	15	15	7350006	MCE65 36M
318 x 663 x 142 mm	IP65, In 63A	48	20	20	7350007	MCE65 48M

Tillbehör	Inkluderat
Täcklock för tomma moduler	✓
Isolerade anslutningar, standard	✓
Lås för kapsling	Option (Artikelnummer: 7350100)

