

ARCA IEC LÄPINÄKYVÄT OVET

KÄYTTÖKOhteITA

- VESI- JA JÄTEVESISOVELLUKSET
- ENERGIASIIRTYMÄN RATKAISUT
- TEOLLISUUDEN AUTOMAATIO



IP 66

-40 °C

+80 °C



ARCA IEC LÄPINÄKYVÄT OVET

LÄPINÄKYVÄT POLYKARBONAATTIOVET

ARCA-LÄPINÄKYVIEN OVIENT EDUT

- Korkea kotelointiluokka IP66 (S=IP65)
- Erittäin iskunkestävä IK09
- Parempi näkyvyys
- Erinomainen kemikaalien ja korroosion kestävyys
- Kevyt ja erittäin kestävä rakenne
- UV-kestävä materiaali
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Vähän huoltoa, pitkä käyttöikä

ARCA IEC -TUOTEVALIKOIMAN EDUT

- UV-kestävä (UL 508)
- Kaksinkertainen eristys (1500 VDC)
- Itse-sammuva materiaali
- Korroosiovapaa
- Erittäin iskunkestävä
- Erinomainen suojausluokitus (jopa IP66/IP67)
- Helppo asennus
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Huoltovapaa



Näe enemmän. Reagoi nopeammin. Suojaa paremmin.

Esittelemme uuden **Fibox ARCA T** -kaapin läpinäkyvällä ovella – suunniteltu tarjoamaan reaaliaikainen näkyvyys kotelon sisälle ilman, että ovea tarvitsee avata.

Valvo kriittisiä komponentteja yhdellä silmäyksellä, tehosta huoltotöitä ja lisää turvallisuutta selkeällä, modernilla muotoilulla, joka sulautuu saumatomasti kaikkiin ympäristöihin.


Lisää selkeyttä ja täydellistä hallintaa – ARCA T auttaa sinua työskentelemään älykkäämmin, nopeammin ja varmemmin.

Läpinäkyvyyttä, joka tehostaa toimintaa – juuri siellä missä sitä tarvitaan.



Mitat (K x L x S)	Kuvaus (Lukitus)	Tuotenumero	Tekninen nimi	Tekninen nimi asennuslevylle (2mm galvanoitu teräs)
200 x 300 x 150 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121020N	ARCA 203015T No MP	MPS ARCA 3020
300 x 200 x 150 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121002N	ARCA 302015T No MP	MPS ARCA 3020
300 x 300 x 210 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121005N	ARCA 303021T No MP	MPS ARCA 3030
300 x 400 x 150 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121022N	ARCA 304015T No MP	MPS ARCA 4030
300 x 400 x 210 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121023N	ARCA 304021T No MP	MPS ARCA 4030
400 x 300 x 150 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121006N	ARCA 403015T No MP	MPS ARCA 4030
400 x 300 x 210 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121007N	ARCA 403021T No MP	MPS ARCA 4030
400 x 400 x 210 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121009N	ARCA 404021T No MP	MPS ARCA 4040
400 x 500 x 210 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121025N	ARCA 405021T No MP	MPS ARCA 5040
400 x 600 x 210 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121026N	ARCA 406021T No MP	MPS ARCA 6040
500 x 400 x 210 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121011N	ARCA 504021T No MP	MPS ARCA 5040
500 x 500 x 210 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121032N	ARCA 505021T No MP	MPS ARCA 5050
600 x 400 x 210 mm	Mukana DB3-lukko ja läpinäkyvä ovi	8121012N	ARCA 604021T No MP	MPS ARCA 6040
400 x 300 x 150 mm	Swinghandle-kääntökahva ja läpinäkyvä ovi	8121086N	ARCA 403015ST No MP	MPS ARCA 4030
400 x 300 x 210 mm	Swinghandle-kääntökahva ja läpinäkyvä ovi	8121087N	ARCA 403021ST No MP	MPS ARCA 4030
400 x 400 x 210 mm	Swinghandle-kääntökahva ja läpinäkyvä ovi	8121089N	ARCA 404021ST No MP	MPS ARCA 4040
400 x 500 x 210 mm	Swinghandle-kääntökahva ja läpinäkyvä ovi	8121105N	ARCA 405021ST No MP	MPS ARCA 5040
400 x 600 x 210 mm	Swinghandle-kääntökahva ja läpinäkyvä ovi	8121106N	ARCA 406021ST No MP	MPS ARCA 6040
500 x 400 x 210 mm	Swinghandle-kääntökahva ja läpinäkyvä ovi	8121091N	ARCA 504021ST No MP	MPS ARCA 5040
500 x 500 x 210 mm	Swinghandle-kääntökahva ja läpinäkyvä ovi	8121112N	ARCA 505021ST No MP	MPS ARCA 5050
600 x 400 x 210 mm	Swinghandle-kääntökahva ja läpinäkyvä ovi	8121092N	ARCA 604021ST No MP	MPS ARCA 6040





FIBOX-JÄLLEENMYYYJÄT

TUTUSTU, MISTÄ ARCA-LÄPINÄKYVÄT OVET OVAT SAATAVILLA

onninen

Onninen
www.onninen.fi

sonepar

Sonepar
www.sonepar.fi

ahlsell
ammattilaisen elämä helpommaksi

Ahlsell
www.ahlsell.fi

WÜRTH
ELEKTRO

Würth Elektro
www.wurthelektro.fi

lsk

LSK
www.lsk.fi

KSA
KOKKOLAN
SÄHKÖ JA AUTOMAATIO

Kokkolan Sähkö- Ja
Automaatio
www.ksaoy.fi

Fibox Oy Ab
Keilaranta 17
02150 Espoo, Finland
Tel.: +358 207 785 700
E-mail: infofi@fibox.com
www.fibox.fi

KAIKKI ARCA-RATKAISUT TÄÄLTÄ

