

ARCA

NYA STORLEKAR, ÄNNU FLER MÖJLIGHETER

Med ARCA är du förberedd för nästan allting. Skåpen är motståndskraftiga mot tuffa miljöer och väder. Kemikalier och slag är inte heller några hinder. ARCA utmanar stålskåpet som den ultimata partnern för dina installationer och ditt solida skyddet för dina värdesaker.

- 100 % korrosionsfri
- Täthetsklass – IP66
- Slagtålighet – IK10
- Elektriskt isolerad – 1500VDC
- UV-beständig – UL 508 (UL 746C)
- Brandklassning enligt UL 94-5VA

Fibox välkomnar tre
nya ARCA storlekar:

- 300 x 300 x 210
- 400 x 400 x 210
- 500 x 500 x 210



IP 66

-40 °C

+80 °C



STORLEKAR OCH PRODUKTVERSIONER

Standard 3 mm. lås Grå dörr			Handtag Grå dörr		Standard 3 mm. lås Grå dörr med fönster	
Storlek	Kod	Order benämning	Kod	Order benämning	Kod	Order benämning
200 x 300 x 150	8120020	ARCA 203015			8120140	ARCA 203015W
300 x 200 x 150	8120002	ARCA 302015			8120122	ARCA 302015W
300 x 300 x 210	8120005	ARCA 303021			8120125	ARCA 303021W
300 x 400 x 150	8120022	ARCA 304015			8120142	ARCA 304015W
300 x 400 x 210	8120023	ARCA 304021			8120143	ARCA 304021W
400 x 300 x 150	8120006	ARCA 403015	8120086	ARCA 403015S	8120126	ARCA 403015W
400 x 300 x 210	8120007	ARCA 403021	8120087	ARCA 403021S	8120127	ARCA 403021W
400 x 400 x 210	8120009	ARCA 404021	8120089	ARCA 404021S	8120129	ARCA 404021W
400 x 500 x 210	8120025	ARCA 405021	8120105	ARCA 405021S	8120145	ARCA 405021W
400 x 600 x 210	8120026	ARCA 406021	8120106	ARCA 406021S	8120146	ARCA 406021W
500 x 400 x 210	8120011	ARCA 504021	8120091	ARCA 504021S	8120131	ARCA 504021W
500 x 500 x 210	8120032	ARCA 505021	8120112	ARCA 505021S	8120152	ARCA 505021W
500 x 700 x 300	8120031	ARCA 507030	8120111	ARCA 507030S	8120151	ARCA 507030W
600 x 400 x 210	8120012	ARCA 604021	8120092	ARCA 604021S	8120132	ARCA 604021W
600 x 800 x 300	8120029	ARCA 608030	8120109	ARCA 608030S	8120149	ARCA 608030W
700 x 500 x 300	8120017	ARCA 705030	8120097	ARCA 705030S	8120137	ARCA 705030W
800 x 600 x 300	8120019	ARCA 806030	8120099	ARCA 806030S	8120139	ARCA 806030W

TILLBEHÖR

Montageplåt standard Galvaniserat stål, 2 mm.			Montageplåt, Perforerad 26 x 11 mm., Galvaniserat stål, 2 mm.		Montageplåt, Multi Perforerad ø3,6 mm., Galvaniserat stål, 2 mm.		
Storlek	Kod	Order benämning	Kod	Order benämning	Kod	Order benämning	För skåp
250 x 150	8120731	MPS ARCA 3020	8120930	MPP ARCA 3020	8120920	MPMP ARCA 3020	203015
250 x 150	8120731	MPS ARCA 3020	8120751	MPP ARCA 3020	8120920	MPMP ARCA 3020	302015
250 x 250	8120732	MPS ARCA 3030	8120752	MPP ARCA 3030	8120921	MPMP ARCA 3030	303021
350 x 250	8120733	MPS ARCA 4030	8120931	MPP ARCA 4030	8120922	MPMP ARCA 4030	304015
350 x 250	8120733	MPS ARCA 4030	8120931	MPP ARCA 4030	8120922	MPMP ARCA 4030	304021
350 x 250	8120733	MPS ARCA 4030	8120753	MPP ARCA 4030	8120922	MPMP ARCA 4030	403015
350 x 250	8120733	MPS ARCA 4030	8120753	MPP ARCA 4030	8120922	MPMP ARCA 4030	403021
350 x 350	8120734	MPS ARCA 4040	8120754	MPP ARCA 4040	8120923	MPMP ARCA 4040	404021
450 x 350	8120735	MPS ARCA 5040	8120932	MPP ARCA 5040	8120924	MPMP ARCA 5040	405021
550 x 350	8120736	MPS ARCA 6040	8120933	MPP ARCA 6040	8120925	MPMP ARCA 6040	406021
450 x 350	8120735	MPS ARCA 5040	8120755	MPP ARCA 5040	8120924	MPMP ARCA 5040	504021
450 x 450	8120730	MPS ARCA 5050	8120750	MPP ARCA 5050	8120929	MPMP ARCA 5050	505021
630 x 430	8120738	MPS ARCA 7050	8120934	MPP ARCA 7050	8120927	MPMP ARCA 7050	507030
550 x 350	8120736	MPS ARCA 6040	8120756	MPP ARCA 6040	8120925	MPMP ARCA 6040	604021
730 x 530	8120739	MPS ARCA 8060	8120935	MPP ARCA 8060	8120928	MPMP ARCA 8060	608030
630 x 430	8120738	MPS ARCA 7050	8120758	MPP ARCA 7050	8120927	MPMP ARCA 7050	705030
730 x 530	8120739	MPS ARCA 8060	8120759	MPP ARCA 8060	8120928	MPMP ARCA 8060	806030

DIN-skenssystem			Innerdörr set, Galvaniserat stål		Stolpfäst set ø 100 - 300 mm.		
Kod	Order benämning	Description	Kod	Order benämning	Kod	Order benämning	För skåp
8120791	DRS ARCA 203015	1 række x 11 moduler	8120910	IDS ARCA 2030	8120841	PMK ARCA 30	203015
8120760	DRS ARCA 302015	1 række x 5 moduler	8120711	IDS ARCA 3020	8120840	PMK ARCA 20	302015
8120763	DRS ARCA 303021	2 rækker x 11 moduler	8120712	IDS ARCA 3030	8120841	PMK ARCA 30	303021
8120793	DRS ARCA 304015	1 række x 16 moduler	8120911	IDS ARCA 3040	8120842	PMK ARCA 40	304015
8120794	DRS ARCA 304021	1 række x 16 moduler	8120911	IDS ARCA 3040	8120842	PMK ARCA 40	304021
8120764	DRS ARCA 403015	2 rækker x 11 moduler	8120713	IDS ARCA 4030	8120841	PMK ARCA 30	403015
8120765	DRS ARCA 403021	2 rækker x 11 moduler	8120713	IDS ARCA 4030	8120841	PMK ARCA 30	403021
8120767	DRS ARCA 404021	2 rækker x 17 moduler	8120714	IDS ARCA 4040	8120842	PMK ARCA 40	404021
8120796	DRS ARCA 405021	2 rækker x 22 moduler	8120912	IDS ARCA 4050	8120843	PMK ARCA 50	405021
8120797	DRS ARCA 406021	2 rækker x 27 moduler	8120913	IDS ARCA 4060	8120844	PMK ARCA 60	406021
8120769	DRS ARCA 504021	3 rækker x 16 moduler	8120715	IDS ARCA 5040	8120842	PMK ARCA 40	504021
8120778	DRS ARCA 505021	3 rækker x 22 moduler	8120710	IDS ARCA 5050	8120843	PMK ARCA 50	505021
8120790	DRS ARCA 507030	3 rækker x 32 moduler	8120914	IDS ARCA 5070	8120845	PMK ARCA 70	507030
8120770	DRS ARCA 604021	3 rækker x 16 moduler	8120716	IDS ARCA 6040	8120842	PMK ARCA 40	604021
8120800	DRS ARCA 608030	3 rækker x 37 moduler	8120915	IDS ARCA 6080	8120846	PMK ARCA 80	608030
8120775	DRS ARCA 705030	4 rækker x 21 moduler	8120718	IDS ARCA 7050	8120843	PMK ARCA 50	705030
8120777	DRS ARCA 806030	4 rækker x 26 moduler	8120719	IDS ARCA 8060	8120844	PMK ARCA 60	806030

Fästörönset, Rostfritt			Fästörönset, Polykarbonat		
Kod	Order benämning	Beskrivning	Kod	Order benämning	Beskrivning
8120830	WMK ARCA 10 SMALL	Fästörön set rostfri för 2030 - 6040; Adderar 10 mm. extra mellan vägg och skåp	8120832	WMKQ10S	Fästörön set plast för 2030 - 6040; Adderar 10 mm. extra mellan vägg och skåp
8120831	WMK ARCA 40 SMALL	Fästörön set rostfri för 2030 - 6040; Adderar 40 mm. extra mellan vägg och skåp	8120833	WMKQ50S	Fästörön set plast för 2030 - 6040; Adderar 50 mm. extra mellan vägg och skåp
8120904	WMK ARCA 10 MID	Fästörön set rostfri för 5070-8060; Adderar 10 mm. extra vägg och skåp	8120834	WMKQ10M	Fästörön set plast för 5070-8060; Adderar 10 mm. extra mellan vägg och skåp
8120905	WMK ARCA 40 MID	Fästörön set rostfri för 5070-8060; Adderar 40 mm. extra vägg och skåp	8120835	WMKQ50M	Fästörön set plast för 5070-8060; Adderar 40 mm. extra mellan vägg och skåp