

FIBOX

Enclosing innovations



ARCA

SCHUTZ FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN

VON IHREM ENGAGIERTEN PARTNER MIT LANGJÄHRIGEM KNOW-HOW



ROBUST, LEICHT UND VIELSEITIG EINSETZBAR

ARCA T

ARCA T ist ein wand- und mastmontierbares Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat, das die Stabilität von Stahl mit den Vorteilen von Kunststoff vereint.

IP66- und IK10-zertifiziert sowie UV- und witterungsbeständig, bietet die Lösung zuverlässigen Schutz für Ihre Elektronik, Sensorik und Automatisierungslösungen – drinnen wie draußen. Die transparente Tür ermöglicht schnelle Sichtkontrollen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.

ARCA T ist korrosionsbeständig, langlebig und modular, lässt sich einfach installieren und spart Zeit, Gewicht und Kosten – all das bei maximaler Performance.



✓ **Stark und widerstandsfähig**

IK10-zertifiziert: widersteht Stößen, Hagel und mechanischer Belastung, ohne dauerhaft seine Form zu verlieren – maximale Schutzwirkung für Ihre Geräte.

✓ **Intelligent geschützt**

RF-transparent – ideal für Telemetrie, IoT und Automationssysteme. ARCA T schützt die Elektronik sicher vor Vandalismus und Umwelteinflüssen.

✓ **Für jedes Klima gerüstet**

UV-stabilisiert und temperaturbeständig von -40 °C bis $+80\text{ °C}$. Regen, Staub oder Sonne können dem Gehäuse nichts anhaben.

✓ **Klare Übersicht durch transparente Tür**

Die transparente Tür erlaubt schnelle Sichtkontrolle der Elektronik, Sensorik oder Steuerungen – ohne das Gehäuse zu öffnen. So sparen Sie Zeit, erhöhen die Betriebssicherheit und minimieren Eingriffe in die Anlagen.

✓ **Schnell und flexibel montierbar**

Leicht, modular und einfach zu bearbeiten. Wand- oder Mastmontage, innen wie außen – Installation in Minuten, Einsparung bei Zeit und Kosten inklusive.

ARCA beweist: **Kunststoff kann so robust wie Stahl sein**

Kann Kunststoff so stark wie Stahl sein?

ARCA ist nach IK10 geprüft – dieselbe Schutzklasse wie führende Gehäuse aus Edelstahl oder Stahlblech. Im Gegensatz zu Stählen, die sich dauerhaft verformen können, ist ARCA besonders widerstandsfähig und behält nach einem Schlag ihre Form sowie den Schutz gegen Eindringen von Wasser und Staub.

Hält Kunststoff draußen wirklich stand?

Ja, tut es. Das UV-stabilisierte Polycarbonat ist äußerst langlebig. ARCA wurde unter UV-Belastung getestet – entsprechend 30 Jahren Außeneinsatz – ohne Verlust der mechanischen Festigkeit.

Brauche ich eine Abschirmung?

Da ARCA aus Polycarbonat besteht, ist es RF-transparent. Damit eignet es sich perfekt für Telemetrie-anwendungen, bei denen Antennen, Sender und Empfänger sicher im Gehäuse montiert werden können, ohne Gefahr von mechanischen Schäden oder Vandalismus. Für Anwendungen, die eine Abschirmung benötigen (z. B. VSD, Softstarter etc.), ist ein Stahlgehäuse jedoch die bessere Wahl.



NEW

**TECHNISCHE DATEN
ZU ARCA T AUF
SEITE 5**

Empfohlene Anwendungen

- Straßen-, Bahn- und Flughafeninfrastruktur
- Wasser- und Abwasseranlagen
- Sicherheits- und Perimeterschutz (Torautomation, Kamerasysteme, elektrische Sicherheitssysteme)
- Agrartechnik
- Anspruchsvolle industrielle Umgebungen
- PV-Anlagen in Versorgungsgröße
- Telekommunikation und Netzautomatisierung

Vorteile von Polycarbonat gegenüber Polyester

In anspruchsvollen Außen- und Industrieumgebungen, in denen ständige UV-, Hitze- und Witterungseinflüsse herrschen, bieten die ARCA-Polycarbonat-Gehäuse von Fibox außergewöhnliche Haltbarkeit, Sicherheit und Performance.

Während Polyester (GFK) weiterhin eine gute Wahl für größere Gehäuse oder chemisch aggressive Umgebungen ist, ist Polycarbonat die bevorzugte Lösung für kompakte, leistungsstarke Gehäuse in einer Vielzahl von elektrischen, elektronischen und Steuerungsanwendungen.

Merkmal	Fibox Polycarbonat (PC)	Polyester (GFK)
UV- & Witterungsbeständigkeit	UV-stabilisiert, seit über 20 Jahren im Außeneinsatz bei vollem Sonnenlicht bewährt; NEMA 4X / IP66-67	Gute UV-Beständigkeit, kann jedoch ausbleichen oder leicht matt werden
Temperaturbeständigkeit	Stabil von -40 °C bis +80 °C, widersteht thermischen Belastungen auf Dächern und Anlagen	Verträgt Spitzentemperaturen, aber schwerer und weniger formstabil; -25 °C bis +70 °C
Schlagfestigkeit	IK10, widersteht Hagel, Windlast und mechanischer Belastung	Starr, aber spröder; neigt bei plötzlichen Stößen zu Rissen (IK09)
Gewicht & Montage	Leicht; einfache Montage an Masten, Schienen und Racks; Nettogewicht: 12,7 kg	Schwerer, benötigt stärkere Tragstrukturen; Nettogewicht: 13,15 – 16,78 kg
Elektrische & Sicherheitszertifikate	UL-, CSA- und NEMA-Zertifizierungen, ideal für globale PV-Anwendungen	Begrenzte UL-Abdeckung, schwere Befestigungen erforderlich
Design & Pflege	Modernes, sauberes Erscheinungsbild; widerstandsfähig gegen Oberflächenverschleiß und Faseraustritt	Kann bei langfristiger UV-Exposition ausbleichen oder oberflächlich matt werden
Kosten & Lebensdauer	Geringere Gesamtkosten, einfache Handhabung, lange Lebensdauer	Höhere Anschaffungs- und Lebenszykluskosten, insbesondere in Solarumgebungen
Bearbeitung & Anpassung	Sehr einfach und schnell zu bohren, schneiden und anzupassen; ideal für Vor-Ort-Modifikationen	Schwieriger und langsamer zu bearbeiten; Gefahr von freiliegenden Fasern oder Oberflächenschäden
CO₂-Fußabdruck	Niedrigere Treibhausgasemissionen über die gesamte Lebensdauer; CO ₂ e/Produkt: 24,6 kg	Höhere Treibhausgasemissionen aufgrund von Fertigung und Lebensdauer; CO ₂ e/Produkt: 48,4 kg
Recycling	100 % recycelbar, mehrfach ohne Qualitätsverlust	100 % recycelbar nur begrenzt, Qualität verschlechtert sich mit jedem Zyklus

POLYCARBONAT: ÜBERLEGENE PERFORMANCE, MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT

Wo Zuverlässigkeit, UV-Beständigkeit und Leichtbau entscheidend sind, übertrifft Fibox Polycarbonat klassische Polyesterlösungen. Längere Lebensdauer, geringere Installationskosten und überlegene Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen machen es zur smarten, nachhaltigen Wahl für anspruchsvolle Industrie- und Outdoor-Anwendungen.

Fibox Polycarbonat – engineered for performance.

Warum Polycarbonat in anspruchsvollen Umgebungen überzeugt

Bewährte Outdoor-Beständigkeit: UV-stabilisiertes Polycarbonat behält seine Festigkeit und Schlagresistenz auch bei langfristiger Sonneneinstrahlung.

Leichtgewicht mit Effizienz: Einfach zu handhaben, reduziert die statische Belastung und erleichtert die Montage in verschiedensten Anwendungen.

Sicherheit und Normenkonformität: Erfüllt höchste Anforderungen an Gehäuse, inklusive NEMA 4X / IP66 & 67 sowie relevanter UL-Vorgaben.

Geringer Wartungsaufwand: Widerstandsfähig gegen Korrosion, Oberflächenverschleiß und Verfärbung – kein Nachlackieren oder spezielle Oberflächenbehandlung erforderlich.

Nachhaltige Wahl: 100 % recycelbar und halogenfrei – unterstützt umweltbewusstes Gerätedesign.

ARCA T – Wandschaltschrank

PC-Tür rauchgrau transparent

Maße	mit Montageplatte		ohne Montageplatte	
	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.
300x200x150	8121002	ARCA 302015 T	8121002N	ARCA 302015 T No MP
300x300x210	8121005	ARCA 303021 T	8121005N	ARCA 303021 T No MP
400x300x150	8121006	ARCA 403015 T	8121006N	ARCA 403015 T No MP
400x300x210	8121007	ARCA 403021 T	8121007N	ARCA 403021 T No MP
400x400x210	8121009	ARCA 404021 T	8121009N	ARCA 404021 T No MP
500x400x210	8121011	ARCA 504021 T	8121011N	ARCA 504021 T No MP
500x500x210	8121032	ARCA 505021 T	8121032N	ARCA 505021 T No MP
600x400x210	8121012	ARCA 604021 T	8121012N	ARCA 604021 T No MP
200x300x150	8121020	ARCA 203015 T	8121020N	ARCA 203015 T No MP
300x400x150	8121022	ARCA 304015 T	8121022N	ARCA 304015 T No MP
300x400x210	8121023	ARCA 304021 T	8121023N	ARCA 304021 T No MP
400x500x210	8121025	ARCA 405021 T	8121025N	ARCA 405021 T No MP
400x600x210	8121026	ARCA 406021 T	8121026N	ARCA 406021 T No MP

ARCA T – Wandschaltschrank, Schwenkhebel

PC-Tür rauchgrau transparent

Maße	mit Montageplatte		ohne Montageplatte	
	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.
400x300x150	8121086	ARCA 403015 ST	8121086N	ARCA 403015 ST No MP
400x300x210	8121087	ARCA 403021 ST	8121087N	ARCA 403021 ST No MP
400x400x210	8121089	ARCA 404021 ST	8121089N	ARCA 404021 ST No MP
500x400x210	8121091	ARCA 504021 ST	8121091N	ARCA 504021 ST No MP
500x500x210	8121112	ARCA 505021 ST	8121112N	ARCA 505021 ST No MP
600x400x210	8121092	ARCA 604021 ST	8121092N	ARCA 604021 ST No MP
400x500x210	8121105	ARCA 405021 ST	8121105N	ARCA 405021 ST No MP
400x600x210	8121106	ARCA 406021 ST	8121106N	ARCA 406021 ST No MP

HOCHWERTIGE WANDSCHALTSCHRÄNKE

ARCA

Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm –
800 x 600 x 300 mm

PC: Standard IP 66; IK 10

S-Version IP 65; IK 10

W-Version IP 65; IK 08

T-Version IP 66; IK 09



Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereint die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.



Korrosionsbeständig



Patentierte Scharnierkonstruktion



Robustes Eckdesign

Größen und Produktvarianten

Standard-Verschluss

graue Tür

Maße	mit Montageplatte		ohne Montageplatte	
	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.
200 x 300 x 150	8120020	ARCA 203015	8120020N	ARCA 203015 No MP*
300 x 200 x 150	8120002	ARCA 302015	8120002N	ARCA 302015 No MP*
300 x 300 x 210	8120005	ARCA 303021	8120005N	ARCA 303021 No MP*
300 x 400 x 150	8120022	ARCA 304015	8120022N	ARCA 304015 No MP*
300 x 400 x 210	8120023	ARCA 304021	8120023N	ARCA 304021 No MP*
400 x 300 x 150	8120006	ARCA 403015	8120006N	ARCA 403015 No MP*
400 x 300 x 210	8120007	ARCA 403021	8120007N	ARCA 403021 No MP*
400 x 400 x 210	8120009	ARCA 404021	8120009N	ARCA 404021 No MP*
400 x 500 x 210	8120025	ARCA 405021	8120025N	ARCA 405021 No MP*
400 x 600 x 210	8120026	ARCA 406021	8120026N	ARCA 406021 No MP*

Standard-Verschluss

graue Tür

Maße	mit Montageplatte		ohne Montageplatte	
	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.
500 x 400 x 210	8120011	ARCA 504021	8120011N	ARCA 504021 No MP*
500 x 500 x 210	8120032	ARCA 505021	8120032N	ARCA 505021 No MP*
500 x 700 x 300	8120031	ARCA 507030	8120031N	ARCA 507030 No MP*
600 x 400 x 210	8120012	ARCA 604021	8120012N	ARCA 604021 No MP*
600 x 800 x 300	8120029	ARCA 608030	8120029N	ARCA 608030 No MP*
700 x 500 x 300	8120017	ARCA 705030	8120017N	ARCA 705030 No MP*
800 x 600 x 300	8120019	ARCA 806030	8120019N	ARCA 806030 No MP*

Schwenkhebel-Verschluss

graue Tür

Maße	mit Montageplatte		ohne Montageplatte	
	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.
400 x 300 x 150	8120086	ARCA 403015S	8120086N	ARCA 403015S No MP*
400 x 300 x 210	8120087	ARCA 403021S	8120087N	ARCA 403021S No MP*
400 x 400 x 210	8120089	ARCA 404021S	8120089N	ARCA 404021S No MP*
400 x 500 x 210	8120105	ARCA 405021S	8120105N	ARCA 405021S No MP*
400 x 600 x 210	8120106	ARCA 406021S	8120106N	ARCA 406021S No MP*
500 x 400 x 210	8120091	ARCA 504021S	8120091N	ARCA 504021S No MP*
500 x 500 x 210	8120112	ARCA 505021S	8120112N	ARCA 505021S No MP*
500 x 700 x 300	8120111	ARCA 507030S	8120111N	ARCA 507030S No MP*
600 x 400 x 210	8120092	ARCA 604021S	8120092N	ARCA 604021S No MP*
600 x 800 x 300	8120109	ARCA 608030S	8120109N	ARCA 608030S No MP*
700 x 500 x 300	8120097	ARCA 705030S	8120097N	ARCA 705030S No MP*
800 x 600 x 300	8120099	ARCA 806030S	8120099N	ARCA 806030S No MP*

Standard-Verschluss

PC-Tür rauchgrau transparent

Maße	mit Montageplatte		ohne Montageplatte	
	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.
300x200x150	8121002	ARCA 302015 T	8121002N	ARCA 302015 T No MP
300x300x210	8121005	ARCA 303021 T	8121005N	ARCA 303021 T No MP
400x300x150	8121006	ARCA 403015 T	8121006N	ARCA 403015 T No MP
400x300x210	8121007	ARCA 403021 T	8121007N	ARCA 403021 T No MP
400x400x210	8121009	ARCA 404021 T	8121009N	ARCA 404021 T No MP
500x400x210	8121011	ARCA 504021 T	8121011N	ARCA 504021 T No MP
500x500x210	8121032	ARCA 505021 T	8121032N	ARCA 505021 T No MP
600x400x210	8121012	ARCA 604021 T	8121012N	ARCA 604021 T No MP
200x300x150	8121020	ARCA 203015 T	8121020N	ARCA 203015 T No MP
300x400x150	8121022	ARCA 304015 T	8121022N	ARCA 304015 T No MP

Standard-Verschluss

PC-Tür rauchgrau transparent

Maße	mit Montageplatte		ohne Montageplatte	
	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.
300x400x210	8121023	ARCA 304021 T	8121023N	ARCA 304021 T No MP
400x500x210	8121025	ARCA 405021 T	8121025N	ARCA 405021 T No MP
400x600x210	8121026	ARCA 406021 T	8121026N	ARCA 406021 T No MP

Schwenkhebel-Verschluss

PC-Tür rauchgrau transparent

Maße	mit Montageplatte		ohne Montageplatte	
	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.
400x300x150	8121086	ARCA 403015 ST	8121086N	ARCA 403015 ST No MP
400x300x210	8121087	ARCA 403021 ST	8121087N	ARCA 403021 ST No MP
400x400x210	8121089	ARCA 404021 ST	8121089N	ARCA 404021 ST No MP
500x400x210	8121091	ARCA 504021 ST	8121091N	ARCA 504021 ST No MP
500x500x210	8121112	ARCA 505021 ST	8121112N	ARCA 505021 ST No MP
600x400x210	8121092	ARCA 604021 ST	8121092N	ARCA 604021 ST No MP
400x500x210	8121105	ARCA 405021 ST	8121105N	ARCA 405021 ST No MP
400x600x210	8121106	ARCA 406021 ST	8121106N	ARCA 406021 ST No MP

No MP = ohne Montageplatte

Bestehend aus:

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte, Montageschrauben, 3 mm-Doppelbartschloss mit Schlüssel(n), Türführung.

S-Versionen mit 2-Punktverschluss-Schwenkhebel.

W-Versionen mit transparentem Sichtfenster.

T-Versionen mit transparenter Tür.



Hochwertige Wandschaltsschränke für anspruchsvolle Umgebungen.



Gehäuse:

- 1 Gehäuseunterteil
- 2 Tür, grau oder transparent mit PUR-Dichtung und Schlössern

Zubehör:

- 1 Befestigungsglaschen (4 Stk.) inkl. Schrauben aus Edelstahl oder Kunststoff
- 2 Montageplatte, elektro-galvanisch verzinkter Stahl
- 3 Tragschienen-Set mit Frontplatte
- 4 Innentür
- 5 Mastbefestigung (Set)



Zubehör ARCA



Doppelwandige Eckausführung für erhöhte Stabilität



Breite Dichtung und Formrippen für verbesserten Eindringenschutz



Türführung für sicheres Verschießen

Maße	Kompatibel	Montageplatte, glatt Stahl, verzinkt, 2 mm		Montageplatte, gelocht 26 x 11 mm, Stahl, verzinkt, 2 mm		Montageplatte, multigelocht ø 3,6 mm, Stahl, verzinkt, 2 mm	
		Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.
150 x 250	ARCA 203015	8120731	MPS ARCA 3020	8120930	MPP ARCA 2030	8120920	MPMP ARCA 3020
250 x 150	ARCA 302015	8120731	MPS ARCA 3020	8120751	MPP ARCA 3020	8120920	MPMP ARCA 3020
250 x 250	ARCA 303021	8120732	MPS ARCA 3030	8120752	MPP ARCA 3030	8120921	MPMP ARCA 3030
250 x 350	ARCA 304015	8120733	MPS ARCA 4030	8120931	MPP ARCA 3040	8120922	MPMP ARCA 4030
250 x 350	ARCA 304021	8120733	MPS ARCA 4030	8120931	MPP ARCA 3040	8120922	MPMP ARCA 4030
350 x 250	ARCA 403015	8120733	MPS ARCA 4030	8120753	MPP ARCA 4030	8120922	MPMP ARCA 4030
350 x 250	ARCA 403021	8120733	MPS ARCA 4030	8120753	MPP ARCA 4030	8120922	MPMP ARCA 4030
350 x 350	ARCA 404021	8120734	MPS ARCA 4040	8120754	MPP ARCA 4040	8120923	MPMP ARCA 4040
350 x 450	ARCA 405021	8120735	MPS ARCA 5040	8120932	MPP ARCA 4050	8120924	MPMP ARCA 5040
350 x 550	ARCA 406021	8120736	MPS ARCA 6040	8120933	MPP ARCA 4060	8120925	MPMP ARCA 6040
450 x 350	ARCA 504021	8120735	MPS ARCA 5040	8120755	MPP ARCA 5040	8120924	MPMP ARCA 5040
450 x 450	ARCA 505021	8120730	MPS ARCA 5050	8120750	MPP ARCA 5050	8120929	MPMP ARCA 5050
430 x 630	ARCA 507030	8120738	MPS ARCA 7050	8120934	MPP ARCA 5070	8120927	MPMP ARCA 7050
550 x 350	ARCA 604021	8120736	MPS ARCA 6040	8120756	MPP ARCA 6040	8120925	MPMP ARCA 6040
530 x 730	ARCA 608030	8120739	MPS ARCA 8060	8120935	MPP ARCA 6080	8120928	MPMP ARCA 8060
630 x 430	ARCA 705030	8120738	MPS ARCA 7050	8120758	MPP ARCA 7050	8120927	MPMP ARCA 7050
730 x 530	ARCA 806030	8120739	MPS ARCA 8060	8120759	MPP ARCA 8060	8120928	MPMP ARCA 8060

Montageplatten aus Isolierstoff, Hartfaserpapier, stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Tragschienen-Set			Innentür-Set		Mastbefestigungs-Set Mast ø 100 – 300 mm		
Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.	Kompatibel
8120791	DRS ARCA 203015	1-reihig, 11 Module	8120910	IDS ARCA 2030	8120841	PMK ARCA 30	ARCA 203015
8120760	DRS ARCA 302015	1-reihig, 5 Module	8120711	IDS ARCA 3020	8120840	PMK ARCA 20	ARCA 302015
8120763	DRS ARCA 303021	2-reihig, 11 Module	8120712	IDS ARCA 3030	8120841	PMK ARCA 30	ARCA 303021
8120793	DRS ARCA 304015	1-reihig, 16 Module	8120911	IDS ARCA 3040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 304015
8120794	DRS ARCA 304021	1-reihig, 16 Module	8120911	IDS ARCA 3040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 304021
8120764	DRS ARCA 403015	2-reihig, 11 Module	8120713	IDS ARCA 4030	8120841	PMK ARCA 30	ARCA 403015
8120765	DRS ARCA 403021	2-reihig, 11 Module	8120713	IDS ARCA 4030	8120841	PMK ARCA 30	ARCA 403021
8120767	DRS ARCA 404021	2-reihig, 17 Module	8120714	IDS ARCA 4040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 404021

Tragschienen-Set			Innentür-Set		Mastbefestigungs-Set Mast ø 100 – 300 mm		
Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Bestellnr.	Artikelnr.	Bestellnr.	Kompatibel
8120796	DRS ARCA 405021	2-reihig, 22 Module	8120912	IDS ARCA 4050	8120843	PMK ARCA 50	ARCA 405021
8120797	DRS ARCA 406021	2-reihig, 27 Module	8120913	IDS ARCA 4060	8120844	PMK ARCA 60	ARCA 406021
8120769	DRS ARCA 504021	3-reihig, 16 Module	8120715	IDS ARCA 5040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 504021
8120778	DRS ARCA 505021	3-reihig, 22 Module	8120710	IDS ARCA 5050	8120843	PMK ARCA 50	ARCA 505021
8120790	DRS ARCA 507030	3-reihig, 32 Module	8120914	IDS ARCA 5070	8120845	PMK ARCA 70	ARCA 507030
8120770	DRS ARCA 604021	3-reihig, 16 Module	8120716	IDS ARCA 6040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 604021
8120800	DRS ARCA 608030	3-reihig, 37 Module	8120915	IDS ARCA 6080	8120846	PMK ARCA 80	ARCA 608030
8120775	DRS ARCA 705030	4-reihig, 21 Module	8120718	IDS ARCA 7050	8120843	PMK ARCA 50	ARCA 705030
8120777	DRS ARCA 806030	4-reihig, 26 Module	8120719	IDS ARCA 8060	8120844	PMK ARCA 60	ARCA 806030



Verschluss-Einsätze					
Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung
8120860	LIS ARCA DB3	Schloss-Einsatz, Doppelbart-schloss, 3 mm; für ARCA 2030 bis 6040	8120865	LIS ARCA 1242E Knebelverschluss	Verschluss-System 1242E für ARCA 2030 bis 6040
8120980	LIS ARCA DB3 MID	Schloss-Einsatz, Doppelbart-schloss, 3 mm; für ARCA 5070 bis 8060	8120985	LIS ARCA 1242E Knebelverschluss MID	Verschluss-System 1242E für ARCA 5070 bis 8060
8120861	LIS ARCA S7	Schloss-Einsatz, Vierkant, 7 mm für ARCA 2030 bis 6040	8120866	LIS ARCA V2432E Knebelverschluss	Verschluss-System V2432E für ARCA 2030 bis 6040
8120981	LIS ARCA S7 MID	Schloss-Einsatz, Vierkant, 7 mm für ARCA 5070 bis 8060	8120986	LIS ARCA V2432E Knebelverschluss MID	Verschluss-System V2432E für ARCA 5070 bis 8060
8120862	LIS ARCA S8	Schloss-Einsatz, Vierkant, 8 mm für ARCA 2030 bis 6040	8120867	LIS ARCA 455E Knebelverschluss	Verschluss-System 455E für ARCA 2030 bis 6040
8120982	LIS ARCA S8 MID	Schloss-Einsatz, Vierkant, 8 mm für ARCA 5070 bis 8060	8120987	LIS ARCA 455E Knebelverschluss MID	Verschluss-System 455E für ARCA 5070 bis 8060
8120863	LIS ARCA T8	Schloss-Einsatz, Dreikant, 8 mm für ARCA 2030 bis 6040	8120868	LIS ARCA 405E Knebelverschluss	Verschluss-System 405E für ARCA 2030 bis 6040
8120983	LIS ARCA T8 MID	Schloss-Einsatz, Dreikant, 8 mm für ARCA 5070 bis 8060	8120988	LIS ARCA 405E MID Knebelverschluss	Verschluss-System 405E für ARCA 5070 bis 8060
8120850	LIS ARCA Griff für Vorhängeschloss	Griff für Vorhängeschloss für ARCA 2030 bis 6040			

Staub und Regenschutzabdeckung Set, Edelstahl

Artikelnr.	Bestellnr.	Abmessungen	Artikelnr.	Bestellnr.	Abmessungen
8120940	RCS ARCA 2030	20 x 300 x 30	8120954	RCS ARCA 5050	20 x 500 x 30
8120941	RCS ARCA 3020	20 x 200 x 30	8120947	RCS ARCA 5070	20 x 700 x 50
8120942	RCS ARCA 3040	20 x 400 x 30	8120948	RCS ARCA 6040	20 x 400 x 30
8120943	RCS ARCA 4030	20 x 300 x 30	8120949	RCS ARCA 6080	20 x 800 x 50
8120944	RCS ARCA 4050	20 x 500 x 30	8120951	RCS ARCA 7050	20 x 500 x 50
8120945	RCS ARCA 4060	20 x 600 x 30	8120950	RCS ARCA 8060	20 x 600 x 50
8120946	RCS ARCA 5040	20 x 400 x 30			

Staub- und Regenschutzkante, Kunststoff, selbstklebend

Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung	Abmessungen
8120970	RCSQ ARCA 20	Staub- und Regenschutzkante, L: 200 mm	50 x 200 x 7
8120971	RCSQ ARCA 30	Staub- und Regenschutzkante, L: 300 mm	50 x 300 x 7
8120972	RCSQ ARCA 40	Staub- und Regenschutzkante, L: 400 mm	50 x 400 x 7
8120973	RCSQ ARCA 50	Staub- und Regenschutzkante, L: 500 mm	50 x 500 x 7
8120974	RCSQ ARCA 60	Staub- und Regenschutzkante, L: 600 mm	50 x 600 x 7
8120975	RCSQ ARCA 70	Staub- und Regenschutzkante, L: 700 mm	50 x 700 x 7
8120976	RCSQ ARCA 80	Staub- und Regenschutzkante, L: 800 mm	50 x 800 x 7

Wandbefestigungslaschen-Set

Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung
8120830	WMK ARCA 10 SMALL	Edelstahl Wandbefestigungslaschen-Set Wandabstand 10 mm	8120832	WMKQ10S	Kunststoff-Wandbefestigungslaschen Wandabstand 10 mm
8120831	WMK ARCA 40 SMALL	Edelstahl Wandbefestigungslaschen-Set Wandabstand 40 mm	8120833	WMKQ50S	Kunststoff-Wandbefestigungslaschen Wandabstand 50 mm
8120904	WMK ARCA 10 MID	Edelstahl Wandbefestigungslaschen-Set für 5070-8060 Wandabstand 10 mm	8120834	WMKQ10M	Kunststoff-Wandbefestigungslaschen für 5070-8060, Wandabstand 10 mm
8120905	WMK ARCA 40 MID	Edelstahl Wandbefestigungslaschen-Set für 5070-8060 Wandabstand 40 mm	8120835	WMKQ50M	Kunststoff-Wandbefestigungslaschen für 5070-8060, Wandabstand 50 mm

Halbzylinderschloss für Schwenkhebel

Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung
8120870	CLI ARCA DB3	Halbzylinderschloss, Doppelbartschloss, 3 mm	8120875	CLI ARCA 1242E	Halbzylinderschloss, Verschluss-System 1242E
8120871	CLI ARCA S7	Halbzylinderschloss, Vierkant, 7 mm	8120876	CLI ARCA V2432E	Halbzylinderschloss, Verschluss-System V2432E
8120872	CLI ARCA S8	Halbzylinderschloss, Vierkant, 8 mm	8120877	CLI ARCA 455E	Halbzylinderschloss, Verschluss-System 455E
8120873	CLI ARCA T8	Halbzylinderschloss, Dreikant, 8 mm	8120878	CLI ARCA 405E	Halbzylinderschloss, Verschluss-System 405E

Eckprofil-Sets

Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung
8120810	CBS ARCA 15	Eckprofil-Sets für Bautiefe 150
8120811	CBS ARCA21	Eckprofil-Sets für Bautiefe 210
8120812	CBS ARCA 30	Eckprofil-Sets für Bautiefe 300

Scharnier-Sets

Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung
8120891	FHS S ARCA	Scharnier-Set, klein, für Größen 200 x 300 – 600 x 400
8120892	FHS M ARCA	Scharnier-Set, mittel, für Größen 500 x 700 – 800 x 600

Kupplungsflansch

8120820	CFS ARCA	Kupplungsflansch zur Verbindung von Schaltschränken
---------	----------	---

FIBOX

Enclosing innovations



infode@fibox.com



+49 (0) 5731 86946-0

WWW.FIBOX.COM/DE

Konzernzentrale

Fibox Oy Ab

info@fibox.fi

Fon +358 207 785 700

Vertrieb Deutschland

Fibox GmbH

infode@fibox.com

Fon +49 5731 86946 0

Weitere Vertriebsgebiete

Benelux

infofl@fibox.com

Fon +31 65 1183751

Österreich

infoat@fibox.com

Fon +43 676 5734840

Schweiz

infoch@fibox.com

Fon +41 55 617 2080